

PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



- Performance de nettoyage max.* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Résultats de séchage optimaux avec le séchage DryPlus
- Manipulation sûre et rapide grâce au dosage automatique
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par charge
- Le bon programme – Des solutions adaptées au type de vaisselle

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516281221 / Numéro de matériel: 11428130 / Ancien Numéro de matériel: 61809685EP1

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	Professionnel
Modèle	Speedair
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Parois latérales	Galvanisé
Application	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	80
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Capacité de lavage assiettes/h avec Dry+	142
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	15000
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	13
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Raccordement total en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Raccordement total en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1

PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Code EAN: 4002516281221 / Numéro de matériel: 11428130 /
Ancien Numéro de matériel: 61809685EP1

Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	WPS
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	580
Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	675
Cote extérieure, profondeur brute en mm	745
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	536
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Poids net [kg]	63
Poids brut en kg	69
Charge au sol maximale en N	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Programmes	
Universel	•
Super court	•
Court	•
Hygiène	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Plastiques	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
1 x panier supérieur O 891 pour les tasses	•
1 x panier inférieur U 890 pour les compléments	•
1 x complément E 810 pour les assiettes à dessert	•
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
2 x complément E 165 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
Séchage	Séchage Dry+

PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Code EAN: 4002516281221 / Numéro de matériel: 11428130 /

Ancien Numéro de matériel: 61809685EP1

1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits détergents liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Bac à sel intégré dans la porte	•
Perfect GlassCare	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Durée de rinçage modifiable	•
Temps de séchage modifiable	•
Interface optique	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
EN 1717	•