

## PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



- Performance de nettoyage max.\* : 380 assiettes/h ou 20 paniers/h
- Résultats de séchage optimaux avec le séchage DryPlus
- Manipulation sûre et rapide grâce au dosage automatique
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par charge
- Le bon programme – Des solutions adaptées au type de vaisselle

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516282648 / Numéro de matériel: 11433470 / Ancien Numéro de matériel: 61809685B

<b>Modèle et version</b>	
Type d'appareil	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	Professionnel
Modèle	Speedair
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Parois latérales	Galvanisé
<b>Application</b>	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux clubs de sport	•
<b>Performances</b>	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	6
Température de rinçage maximale en °C	80
Performance de nettoyage assiettes/h	380
Performance de nettoyage paniers/h	20
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	15000
<b>Commande</b>	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Raccordement électrique	3 AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	6,70
Raccordement total en kW	7,10
Protection par fusible en A	20
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	2,50
Raccordement total en kW	2,90
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22

## PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Code EAN: 4002516282648 / Numéro de matériel: 11433470 /  
Ancien Numéro de matériel: 61809685B

Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	WPS
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	580
Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	675
Cote extérieure, profondeur brute en mm	745
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	536
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Poids net [kg]	63
Poids brut en kg	69
Charge au sol maximale en N	1200
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
<b>Programmes</b>	
Universel	•
Super court	•
Court	•
Hygiène	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Plastiques	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
1 x panier supérieur O 891 pour les tasses	•
1 x panier inférieur U 890 pour les compléments	•
1 x complément E 810 pour les assiettes à dessert	•
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
2 x complément E 165 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
<b>Équipement</b>	
Séchage	Séchage Dry+
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits détergents liquides	•

PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Code EAN: 4002516282648 / Numéro de matériel: 11433470 /  
Ancien Numéro de matériel: 61809685B

• Cuve en inox de haute qualité	•
• Bac à sel intégré dans la porte	•
• Perfect GlassCare	•
• Temps de maintien en température réglable	•
• Température de rinçage modifiable	•
• Durée de rinçage modifiable	•
• Temps de séchage modifiable	•
• Interface optique	•
• Large gamme d'accessoires (option)	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
• Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
• CE	•
• Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
• VDE	•
• Protection contre les projections d'eau IPX1	•
• Antiparasitage CEM	•
• DIN 10512	•
• EN 1717	•