

H 7365 BP

Four

design noir élégant avec thermosonde et pyrolyse.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Les aliments trop cuits appartiennent au passé – TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home

A+

Code EAN: 4002516308379 / Numéro de matériel: 11455610 / Ancien Numéro de matériel: 22736525EU1

| | |
|---|--------------|
| Modèle et design | |
| Four encastrable | • |
| Couleur de l'appareil | Noir obsid. |
| Avantages gustatifs | |
| TasteControl | • |
| Montée en température accélérée | • |
| Préchauffage | • |
| Maintien au chaud | • |
| Fonction Crisp | • |
| Modes de cuisson | |
| Décongélation | • |
| Programmes automatiques | • |
| Programmes automatiques selon pays | • |
| Rôtissage automatique | • |
| Chaleur tournante Eco | • |
| Modes de cuisson grill | • |
| Gril | • |
| Chaleur tournante + | • |
| Cuisson intensive | • |
| Fonction HydraCook | • |
| Fonction HydraCook avec Chaleur tournante + | • |
| Fonction HydraCook avec Chaleur sole-voûte | • |
| Fonction HydraCook avec Cuisson intensive | • |
| Fonction HydraCook avec Rôtissage automatique | • |
| Chaleur sole-voûte | • |
| Chaleur sole | • |
| Turbogrill | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Écran | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Jets de vapeur programmables | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Synchronisation de l'heure | • |
| Affichage de la date | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Programmation du début du temps de cuisson | • |
| Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
| Programmation du temps de cuisson | • |
| Affichage de la température réelle | • |
| Affichage de la température de consigne | • |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |
| Température préconisée | • |
| Programmes personnalisés | • |
| Réglages individuels | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+ |

H 7365 BP

Four

design noir élégant avec thermosonde et pyrolyse.



Code EAN: 4002516308379 / Numéro de matériel: 11455610 /

Ancien Numéro de matériel: 22736525EU1

| | |
|---|---------------------|
| Utilisation de la chaleur résiduelle automatique | • |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,5 |
| Consommation en mode veille en W | 1,0 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 2,0 |
| Durée avant passage automatique en mode veille en min | 20 |
| Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
| Durée avant passage automatique en mode arrêt en min | 20 |
| Confort d'entretien | |
| Auto-nettoyage par pyrolyse | • |
| Catalyseur | • |
| Résistance de gril rabattable | • |
| Porte CleanGlass | • |
| Sécurité | |
| Système de refroidissement avec porte froide | • |
| Arrêt de sécurité | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Verrouillage de porte en mode Pyrolyse | • |
| Verrouillage touches | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l | 76 |
| Nombre de niveaux d'enfournement | 5 |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1 | 5 |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2 | 5 |
| Marquage des niveaux d'enfournement | • |
| Éclairage de l'enceinte de cuisson | 1 spot LED |
| Températures min. en °C | 30 |
| Températures max. en °C | 300 |
| Largeur de niche min. en mm | 560 |
| Largeur de niche max. en mm | 568 |
| Hauteur de niche min. en mm | 590 |
| Hauteur de niche max. en mm | 595 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur de l'appareil en mm | 595 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 596 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 568 |
| Poids en kg | 47,0 |
| Températures en °C | 30-300 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,60 |
| Tension en V | 220-240 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Nombre de phases | 1 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Câble d'alimentation avec connecteur réseau | • |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,50 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Accessoires fournis | |
| Plaque de cuisson avec PerfectClean | 1 |
| Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean | 1 |
| Grille de cuisson PyroFit | 1 |
| Rail coulissant FlexiClip PyroFit (paire) | 1 |

H 7365 BP

Four

design noir élégant avec thermosonde et pyrolyse.


H 7365 BP

Four


design noir élégant avec thermosonde et pyrolyse.




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7365 BP

Four

design noir élégant avec thermosonde et pyrolyse.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings