

KWT 2672 ViS

Cave à vin MasterCool

Design et technologie de pointe en grand format.



- Ouverture de porte assistée grâce à Push2open
- Parfaite maîtrise du service et de la dégustation – Kit sommelier
- Différents vins parfaitement tempérés – 3 zones de température
- Stockage flexible de grandes bouteilles grâce à FlexiFrame
- Des LED pour un espace intérieur lumineux – BrilliantLight



Code EAN: 4002516323389 / Numéro de matériel: 11504120 / Ancien Numéro de matériel: 36267205EU1

Catégorie d'appareil	
Cave à vin	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte commutable	•
Convient pour agencement côte-à-côte	•
Design	
Éclairage	BrilliantLight
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
DynaCool	•
Push2open	•
Charnière MaxLoad	•
FlexiFrame	•
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame	9
Matériau des clayettes	Hêtre
Kit sommelier	•
NoteBoard	•
Commande	
Concept de commande	MasterSensor
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
Nombre de zones de température	3
Plage de température réglable minimale en °C	5
Plage de température réglable maximale en °C	20
Mode Shabbat	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	G
Consommation d'énergie par an en kWh	155,13
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,42
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Signal sonore pour la température	•
Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche min. en mm	610
Largeur de la niche max. en mm	613
Hauteur de la niche min. en mm	2134
Hauteur de la niche max. en mm	2164
Profondeur de la niche en mm	629
Largeur de l'appareil en mm	603
Hauteur de l'appareil en mm	2127
Profondeur de l'appareil en mm	610
Poids en kg	147,0
Technique de fixation	Porte fixe
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	73

KWT 2672 ViS

Cave à vin MasterCool

Design et technologie de pointe en grand format.



Code EAN: 4002516323389 / Numéro de matériel: 11504120 /
Ancien Numéro de matériel: 36267205EU1

Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	370
Volume total utile en l	370
Place pour nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	91 bouteilles
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	D
Émissions sonores en dB(A) re1pW	42
Consommation électrique en milliampères (mA)	3000
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	3,0

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

