

PWM 514 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



- Volume du tambour 130 l, charge 14.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516326922 / Numéro de matériel: 11511130 / Ancien Numéro de matériel: 51514017EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Capacité maximale de chargement avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	14,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	14,0
Volume du tambour en l	130
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss breveté 2.0	•
Utilisation	
Convient aux laveries	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	7,20
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	109,2
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	100,8
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	364
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Dosage	
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•

PWM 514 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



Code EAN: 4002516326922 / Numéro de matériel: 11511130 /
Ancien Numéro de matériel: 51514017EU

Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Chauffage externe
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Raccordement total en kW	2,30
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Raccordement total en kW	2,30
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau surchauffée [nombre]	1 x 3/4" avec raccord 1"
Eau dure (option) [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1350
Cote extérieure, largeur nette en mm	799
Cote extérieure, profondeur nette en mm	986
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1480
Cote extérieure, largeur brute en mm	1090
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	270,0
Poids brut en kg	289
Charge au sol maximale en N/m ²	4394
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	91
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3

PWM 514 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe

avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



Code EAN: 4002516326922 / Numéro de matériel: 11511130 /
Ancien Numéro de matériel: 51514017EU

Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•