

## PWM 520 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite et bac à produits, M Touch Pro.



- Volume du tambour 180 l, charge 20.0 kg
- 14% de consommation d'eau et 17% d'énergie en moins\*
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Sur la base du programme couleur à 60 °C avec un raccordement à l'eau chaude, par comparaison au modèle précédent.

Code EAN: 4002516326953 / Numéro de matériel: 11511170 / Ancien Numéro de matériel: 51520017EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Capacité maximale de chargement avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	20,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	20,0
Volume du tambour en l	180
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss breveté 2.0	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,80
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	7,20
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	156,0
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	144,0
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	142,0
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	140,0
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	950
Facteur g	361
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable

PWM 520 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite et bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516326953 / Numéro de matériel: 11511170 / Ancien Numéro de matériel: 51520017EU

Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Raccordement total en kW	10,00
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Raccordement total en kW	10,00
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau surchauffée [nombre]	1 x 3/4" avec raccord 1"
Eau dure (option) [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1450
Cote extérieure, largeur nette en mm	924
Cote extérieure, profondeur nette en mm	935
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1585
Cote extérieure, largeur brute en mm	1090
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	385,0
Poids brut en kg	405
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	5716
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•

PWM 520 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite et bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516326953 / Numéro de matériel: 11511170 / Ancien Numéro de matériel: 51520017EU

Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	92
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•