

PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro.



- Volume du tambour 130 l, charge 14.0 kg
- 14% de consommation d'eau et 17% d'énergie en moins*
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Sur la base du programme couleur à 60 °C avec un raccordement à l'eau chaude, par comparaison au modèle précédent.

Code EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 /
Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Capacité maximale de chargement avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	14,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	14,0
Volume du tambour en l	130
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss breveté 2.0	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,80
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,20
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	7,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,07
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	109,2
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	2,80
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	56
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	100,8
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,98

PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 /

Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	99,4
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	1,82
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	40
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	98,0
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,42
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	36
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	364
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Raccordement total en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Raccordement total en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70

PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 /
Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1350
Cote extérieure, largeur nette en mm	799
Cote extérieure, profondeur nette en mm	995
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1480
Cote extérieure, largeur brute en mm	1090
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	276,0
Poids brut en kg	295
Charge au sol maximale en N/m ²	4453
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	91
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•