

CM 5310 Silence

Machine à café autonome

Avec préparation OneTouch for Two pour un plaisir de café maximal.



- Préparation simultanée par pression de bouton – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait crémeuse pour une diversité de spécialités de café
- Nettoyage facile entretien/conservation – Programme de nettoyage
- Bien recevoir – pour les grandes quantités – fonction cafetière

Code EAN: 4002516356301 / Numéro de matériel: 11574180 / Ancien Numéro de matériel: 29531020EU1

Modèle et design	
Machine à café posable avec système de grains	•
Coloris	Noir obsidien
Avantages gustatifs	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autre variété de café moulu disponible	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	200
Capacité totale en g du réservoir à grains	200
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Temps de mise en veille programmable	•
Réglages individuels	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café double allongé	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte double	•
Cafetière	•

CM 5310 Silence

Machine à café autonome

Avec préparation OneTouch for Two pour un plaisir de café maximal.



Code EAN: 4002516356301 / Numéro de matériel: 11574180 / Ancien Numéro de matériel: 29531020EU1

<b>Efficacité et durabilité</b>	
Mode Eco activable	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
<b>Sécurité</b>	
Verrouillage de la mise en marche	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	13,5
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	8,0
Largeur de l'appareil en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Détartrant en tablettes	•
Nettoyant en tablettes	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•
<b>Langues d'affichage disponibles</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,