

CM 6160 MilkPerfection

Machine à café autonome

avec WiFiConn@ct et une foule de boissons au café, pour une liberté maximale.



- Mousse de lait crémeuse pour une diversité de spécialités de café
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Préparation simultanée par pression de bouton – OneTouch for Two
- Nettoyage facile entretien/conservation – Programme de nettoyage
- Communication simplissime avec l'appareil – WiFiConn@ct

Code EAN: 4002516358145 / Numéro de matériel: 11579750 / Ancien Numéro de matériel: 29616020EU1

Modèle et design	
Machine à café posable avec système de grains	•
Coloris	Noir obsidien
Avantages gustatifs	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils d'utilisateurs programmables	4
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autre variété de café moulu disponible	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Mode expert	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	300
Capacité totale en g du réservoir à grains	300
Capacité du réservoir d'eau en l	1,8
Capacité du récipient de capsules usagées en unités	10
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Temps de mise en veille programmable	•
Réglages individuels	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café double allongé	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato double	•

CM 6160 MilkPerfection
Machine à café autonome
avec WiFiConn@ct et une foule de boissons au café, pour une liberté maximale.



Code EAN: 4002516358145 / Numéro de matériel: 11579750 /
Ancien Numéro de matériel: 29616020EU1

Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso Macchiato simple	•
Espresso Macchiato double	•
Cappuccino Italiano simple	•
Cappuccino Italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte double	•
Eau chaude simple	•
Eau bouillante simple	•
Thé noir simple	•
Tisane simple	•
Infusion aux fruits simple	•
Thé vert simple	•
Thé blanc simple	•
Thé japonais simple	•
Cafetière	•
Efficacité et durabilité	
Mode Eco activable	•
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
Caractéristiques techniques	
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	14,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	8,0
Largeur de l'appareil en mm	251
Hauteur de l'appareil en mm	359
Profondeur de l'appareil en mm	427
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Pression de pompe en bar	15
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Accessoires fournis	
Distributeur de lait en inox	•

CM 6160 MilkPerfection
Machine à café autonome
avec WiFiConn@ct et une foule de boissons au café, pour une liberté maximale.



Code EAN: 4002516358145 / Numéro de matériel: 11579750 /
Ancien Numéro de matériel: 29616020EU1

Détartrant en tablettes

•

Nettoyant en tablettes

•

Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil

•

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,