

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Volume du tambour 180 l, charge 20.0 kg
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516358251 / Numéro de matériel: 11580340 / Ancien Numéro de matériel: 51520005EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Capacité maximale de chargement avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	20,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	20,0
Volume du tambour en l	180
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss breveté 2.0	•
Utilisation	
Convient au Facility Management	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,80
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,20
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	7,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,07
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	156,0
Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	255,4
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	4,00
Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	4,10
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	58
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	144,0
Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	256,5
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,40
Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	1,70
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min.	61
Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min.	55
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



Code EAN: 4002516358251 / Numéro de matériel: 11580340 /

Ancien Numéro de matériel: 51520005EU

Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	950
Facteur g	361
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	15,00
Raccordement total en kW	16,00
Protection par fusible en A	25
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	15,00
Raccordement total en kW	16,00
Protection par fusible en A	25
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1450
Cote extérieure, largeur nette en mm	924
Cote extérieure, profondeur nette en mm	935
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1585
Cote extérieure, largeur brute en mm	1090
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	389,0
Poids brut en kg	409
Charge au sol maximale en N/m ²	5755
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



Code EAN: 4002516358251 / Numéro de matériel: 11580340 /

Ancien Numéro de matériel: 51520005EU

Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	92
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Torchons, 22 g [nombre]	455
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	106
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	117
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	200
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	133
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•