

WTI370 WPM PWash 8/5kg

Combiné lave-linge\ sèche-linge WT1 :

avec QuickPower et Single Wash&Dry – lavage et séchage efficace et rapide.



- Lavage et séchage rapides – QuickPower
- Vos vêtements préférés, prêts en < 1 heure – Single Wash&Dry
- Gamme exclusive CapDosing pour un large éventail de textiles et taches
- SteamCare réduit jusqu'à 50% le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements



Code EAN: 4002516363354 / Numéro de matériel: 11582920 / Ancien Numéro de matériel: 11TI3704B

Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
Modèle	
Lave-linge à chargement frontal	•
Lave-linge fct sèche-linge	
Lavage et séchage constants	•
Mesure électronique de l'humidité résiduelle	•
Sèche-linge à condensation avec refroidissement par eau	•
Thermo-essorage	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chrome
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage par portion CapDosing	•
Soin du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg pour le lavage	8,0
Charge en kg pour le séchage	5,0
Technologie PerfectCare	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	à l'écran
Rinçage automatique des peluches	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A-G)	D
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de marche complet	262
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	46

WTI370 WPM PWash 8/5kg

Combiné lave-linge\ sèche-linge WT1 :

avec QuickPower et Single Wash&Dry – lavage et séchage efficace et rapide.



Code EAN: 4002516363354 / Numéro de matériel: 11582920 / Ancien Numéro de matériel: 11TI3704B

Consommation d'eau pondérée par cycle en l pour le cycle de lavage	47
Consommation d'eau pondérée en l par cycle pour le cycle de marche complet	68
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	69
Durée du programme à la capacité nominale pour le cycle de lavage	219
Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de marche complet	389
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,60
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPower	•
Automatic	•
Coton	•
Synthétique	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express	•
Textiles foncés	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Duvets	•
Voilages	•
Nettoyage de la machine	•
Coton flèche	•
ECO 40-60	•
Programmes de séchage	
QuickPower	•
Automatic	•
Coton	•
Coton flèche	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Soie	•
Laine	•
Programme Express	•
Textiles foncés	•

WTI370 WPM PWash 8/5kg

Combiné lave-linge\ sèche-linge WT1 :

avec QuickPower et Single Wash&Dry – lavage et séchage efficace et rapide.



Code EAN: 4002516363354 / Numéro de matériel: 11582920 /

Ancien Numéro de matériel: 11TI3704B

Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Air chaud	•
Rafraîchir	•
Finish vapeur	•
Options de lavage	
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
Personne seule	•
Options de séchage	
Rotation infroissable	•
Délicat	•
Qualité	
Contrepoids en fonte grise	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-Metal
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	637
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1055
Poids en kg	97
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2
Accessoires fournis	
3 Caps	•
Bon d'achat pour lessive Miele	•