

H 7262 BP

Four

avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse



- Écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Simplicité absolue pour un résultat parfait – Programmes auto.
- Espace et flexibilité – enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Commande simple à tous les niveaux : rail coulissant FlexiClips

A+

Code EAN: 4002516376125 / Numéro de matériel: 11598910 /  
Ancien Numéro de matériel: 22726225B

Modèle et design	
Four encastrable	•
VitroLine	•
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Avantages gustatifs	
Montée en température accélérée	•
Thermosonde	avec fil
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de cuisson grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Confort d'entretien	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de grill rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'enfournement	5




## H 7262 BP

Four


avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Four

avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings