

H 7262 BP

Four

avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse



- Écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Simplicité absolue pour un résultat parfait – Programmes auto.
- Espace et flexibilité – enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Commande simple à tous les niveaux : rail coulissant FlexiClips

A+

Code EAN: 4002516376330 / Numéro de matériel: 11599000 / Ancien Numéro de matériel: 22726235B

| Modèle et design | |
|---|----------------|
| Four encastrable | • |
| VitroLine | • |
| Couleur de l'appareil | Gris graphite |
| Avantages gustatifs | |
| Montée en température accélérée | • |
| Thermosonde | avec fil |
| Modes de cuisson | |
| Décongélation | • |
| Programmes automatiques | • |
| Rôtissage automatique | • |
| Chaleur tournante Eco | • |
| Modes de cuisson grill | • |
| Gril | • |
| Chaleur tournante + | • |
| Cuisson intensive | • |
| Chaleur sole-voûte | • |
| Chaleur sole | • |
| Turbogrill | • |
| Confort d'utilisation | |
| Écran | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Programmation du début du temps de cuisson | • |
| Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
| Programmation du temps de cuisson | • |
| Affichage de la température réelle | • |
| Affichage de la température de consigne | • |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |
| Température préconisée | • |
| Réglages individuels | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+ |
| Confort d'entretien | |
| Auto-nettoyage par pyrolyse | • |
| Catalyseur | • |
| Résistance de grill rabattable | • |
| Porte CleanGlass | • |
| Sécurité | |
| Système de refroidissement avec porte froide | • |
| Arrêt de sécurité | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Verrouillage de porte en mode Pyrolyse | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l | 76 |
| Nombre de niveaux d'enfournement | 5 |

H 7262 BP

Four

avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse



Code EAN: 4002516376330 / Numéro de matériel: 11599000 /

Ancien Numéro de matériel: 22726235B

| | |
|--|-----------------|
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1 | 5 |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2 | 5 |
| Marquage des niveaux d'enfournement | • |
| Éclairage de l'enceinte de cuisson | 1 spot halogène |
| Températures en °C | 30-300 |
| Températures min. en °C | 30 |
| Températures max. en °C | 300 |
| Largeur de niche min. en mm | 560 |
| Largeur de niche max. en mm | 568 |
| Hauteur de niche min. en mm | 590 |
| Hauteur de niche max. en mm | 595 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur de l'appareil en mm | 595 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 596 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 568 |
| Poids en kg | 47,0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,60 |
| Tension en V | 220-240 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Nombre de phases | 1 |
| Câble d'alimentation avec connecteur réseau | • |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,50 |
| Remplacer l'ampoule | Client |

Accessoires fournis

| | |
|--|---|
| Plaque de cuisson avec PerfectClean | 1 |
| Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean | 1 |
| Grille de cuisson avec PerfectClean | 1 |
| Rail coulissant FlexiClip (paire) | 1 |
| Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire) | 1 |

Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7262 BP

Four


avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Four

avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings