

H 7262 BP

Four

avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse



- Écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Simplicité absolue pour un résultat parfait – Programmes auto.
- Espace et flexibilité – enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Commande simple à tous les niveaux : rail coulissant FlexiClips

A+

Code EAN: 4002516376514 / Numéro de matériel: 11599010 / Ancien Numéro de matériel: 22726245B

<b>Modèle et design</b>	
Four encastrable	•
PureLine	•
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
<b>Avantages gustatifs</b>	
Montée en température accélérée	•
Thermosonde	avec fil
<b>Modes de cuisson</b>	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de cuisson grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
<b>Confort d'entretien</b>	
Surface CleanSteel/Inox antitraçage	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de grill rabattable	•
Porte CleanGlass	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76

H 7262 BP

Four

avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse



Code EAN: 4002516376514 / Numéro de matériel: 11599010 /  
Ancien Numéro de matériel: 22726245B

Nombre de niveaux d'enfournement	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2	5
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot halogène
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	590
Hauteur de niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Client
<b>Accessoires fournis</b>	
Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Rail coulissant FlexiClip (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)	1
<b>Langues d'affichage disponibles</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenščina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7262 BP

Four

avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Four

avec affichage en texte clair, thermosonde et pyrolyse



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings