


PFD 101 i

Lave-vaisselle intégré

pour vaisselle particuliers, cuisines d'entr., offices & arrière-cuisines.



- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement ??*
- Consommation d'énergie inférieure de 13%**
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Utilisation intuitive grâce à un panneau de commande clair
- Charge au positionnement flexible pour un résultat impeccable

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

** Sur la base du programme ECO, par comparaison au modèle prédécesseur.



Code EAN: 4002516366201 / Numéro de matériel: 11605020 /


Ancien Numéro de matériel: 61010101EP1

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle intégré
Ligne	ProfiLine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Sans façade
Parois latérales	Galvanisé
Couleur du bandeau	CleanSteel Inox antitraçage
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
Utilisation	
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min.	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12500
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes de lavage [nombre]	8
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,10
Raccordement total en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Raccordement total en kW	2,10

PFD 101 i

Lave-vaisselle intégré

pour vaisselle particuliers, cuisines d'entr., offices & arrière-cuisines.




Code EAN: 4002516366201 / Numéro de matériel: 11605020 /

Ancien Numéro de matériel: 61010101EP1

Protection par fusible en A	10-16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	WPS
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	805
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	570
Cote extérieure, hauteur brute en mm	970
Cote extérieure, largeur brute en mm	670
Cote extérieure, profondeur brute en mm	690
Espace de lavage utile, hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	46
Poids brut en kg	55
Charge au sol maximale en N/m ²	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	0,0
Programmes	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Aménagement des paniers	
Paniers ExtraComfort P	•
Aménagement flexible de paniers FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•

PFD 101 i
Lave-vaisselle intégré
pour vaisselle particuliers, cuisines d'entr., offices & arrière-cuisines.



Code EAN: 4002516366201 / Numéro de matériel: 11605020 /
Ancien Numéro de matériel: 61010101EP1

Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Raccordement électrique professionnel	•
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen, Séchage par condensation actif, Séchage additionnel
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Wi-Fi	•
Efficacité et durabilité	
Capacité de charge en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12,0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•