

## PFD 104 SCVi XXL

Lave-vaisselle totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex pour vaisselle particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



- Capacité de lavage : 14 couverts en seulement 17 min\*
- Charge au positionnement flexible pour un résultat impeccable
- Ouverture auto. de la porte en frappant deux coups – Knock2open
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Design novateur et confort maximal – Tiroir 3D MultiFlex

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).



Code EAN: 4002516366645 / Numéro de matériel: 11605060 / Ancien Numéro de matériel: 61010405EP1

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle totalement intégré
Lave-vaisselle XXL	•
Ligne	ProfilLine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Sans façade
Parois latérales	Galvanisé
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	5,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	12,0
Utilisation	
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux particuliers	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min.	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	14
Durée de vie en cycles de lavage	12500
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	8
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,10
Raccordement total en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Raccordement total en kW	2,10

## PFD 104 SCVi XXL

Lave-vaisselle totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex pour vaisselle particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Code EAN: 4002516366645 / Numéro de matériel: 11605060 / Ancien Numéro de matériel: 61010405EP1

Protection par fusible en A 10-16

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	WPS
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150

### Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	550
Cote extérieure, hauteur brute en mm	960
Cote extérieure, largeur brute en mm	670
Cote extérieure, profondeur brute en mm	700
Espace de lavage utile, hauteur en mm	580
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	51
Poids brut en kg	58
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1000

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	45,0

### Programmes

Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•

### Aménagement des paniers

Paniers MaxiComfort P	•
Aménagement flexible de paniers FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	4
Support pour tasses FlexCare [nombre]	2
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Tiroir 3D MultiFlex breveté	•

## PFD 104 SCVi XXL

Lave-vaisselle totalement intégré XXL avec tiroir à couverts 3D MultiFlex pour vaisselle particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Code EAN: 4002516366645 / Numéro de matériel: 11605060 / Ancien Numéro de matériel: 61010405EP1

<b>Équipement</b>	
Raccordement électrique professionnel	•
Séchage	Séchage additionnel, Séchage par condensation actif, Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Module Wi-Fi	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Capacité de charge en couverts du programme ECO	14
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	95
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12,0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	45
Durée de programme du programme ECO en min.	250
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•