

## PRI 421 [EL LAM IB]

Repasseuse, électrique

avec une garniture à lamelles et des bandes d'engagement.



- Puissance 113.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 365 mm, largeur de travail 2040 mm
- Résultats Finish exceptionnels grâce à la presse HPC
- Commande intuitive par écran tactile
- Sélection rapide des principaux réglages : Favoris
- Performance de repassage maximale : presse flexible

\* En cas d'humidité résiduelle de 25% – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : Le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.


Code EAN: 4002516366584 / Numéro de matériel: 11606780 / Ancien Numéro de matériel: 53421104EU

| Modèle et version  |   |
|--|---|
| Modèle   | Introduction du linge par l'avant, sortie par l'arrière |
| Ligne  | Professionnel   |
| Habillage extérieur  | Gris fer  |
| Diamètre du cylindre en mm   | 365   |
| Largeur de travail en mm   | 2040  |
| Matériau de la presse  | Aluminium   |
| Garniture inférieure du rouleau                                    | Enr. type ressort à lamelles                            |
| Toile de repassage   | Toile en feutre aramide aig.                            |
| Utilisation  |   |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration                         | •   |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | •   |
| Convient aux laveries et aux pressings                             | •   |
| Convient aux hôpitaux  | •   |
| Convient pour une utilisation offshore                             | •   |
| Performances   |   |
| Rendement de repassage max. avec 25% d'humidité résiduelle en kg/h | 113,0   |
| Heures de fonctionnement testées                                   | 20000   |
| Commande   |   |
| Type de commande   | Écran tactile   |
| Écran tactile (option)   | Touch-Display PRI                                       |
| Réglage du programme   | Réglage de paramètres de programme définis              |
| Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.                  | 1,5   |
| Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.                  | 5,4   |
| Température réglable   | En continu  |
| Raccord. élect. standard   |   |
| Type de chauffage  | Électrique  |
| Raccordement électrique  | 3N AC 400V 50-60HZ                                      |
| Puissance de chauffage électrique en kW                            | 22,90   |
| Raccordement total en kW   | 23,50   |
| Protection par fusible en A  | 50  |
| Dimensions et poids  |   |
| Dimensions extérieures, hauteur en mm                              | 1110  |
| Dimensions extérieures, largeur en mm                              | 2759  |
| Dimensions extérieures, profondeur en mm                           | 1441  |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm                               | 1388  |
| Cote extérieure, largeur brute en mm                               | 2866  |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm                            | 1096  |
| Poids net en kg  | 422   |
| Poids brut en kg   | 501   |
| Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>                         | 4140  |
| Valeurs d'émissions  |   |
| Niveau de pression acoustique au poste de travail                  | 56 dB(A) re 20 µPa                                      |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h                         | 13,70   |
| Équipement   |   |
| Table de sortie EasyFold brevetée                                  | •   |
| Rallonge de table de sortie (option)                               | •   |

PRI 421 [EL LAM IB]

Repasseuse, électrique

avec une garniture à lamelles et des bandes d'engagement.



Code EAN: 4002516366584 / Numéro de matériel: 11606780 /

Ancien Numéro de matériel: 53421104EU

|   |   |
|---|---|
| Presse HPC  | • |
| Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts | • |
| Barre de commande au pied FlexControl                             | • |
| Table d'introduction avec engagement par bandes                   | • |
| Décolleur   | • |
| Bac à linge   | • |
| Retour avant du linge (option)                                    | • |
| Capot (option)  | • |
| Programme favori  | • |
| Détection d'insertion erronée                                     | • |
| Suspension à air  | • |
| Fonction Pause  | • |
| Haute pression d'appui  | • |
| Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse                | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence  | • |
| Kit d'entretien APRI 319 pour la presse fourni                    | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil                            | • |
| <b>Possibilités de raccordement</b>                               |   |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)              | • |
| <b>Normes, contrôles, indicateurs</b>                             |   |
| VDE   | • |
| CE  | • |
| DEEE  | • |
| VDE-CEM   | • |
| Protection contre les projections d'eau IPX0                      | • |
| UKCA  | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE                 | • |