


PRI 421 [EL STW]

Repasseuse, électrique

avec commande ultra-moderne et garniture laine d'acier.



- Puissance 113.0 kg/h*, diamètre du cylindre 365 mm, largeur de travail 2040 mm
- Résultats Finish exceptionnels grâce à la presse HPC
- Commande intuitive par écran tactile
- Sélection rapide des principaux réglages : Favoris
- Performance de repassage maximale : presse flexible

* En cas d'humidité résiduelle de 25% – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : Le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.


Code EAN: 4002516366003 / Numéro de matériel: 11606810 / Ancien Numéro de matériel: 53421101EU

Modèle et version	
Modèle	Introduction du linge par l'avant, sortie par l'arrière
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	365
Largeur de travail en mm	2040
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Laine d'acier élastique
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient pour une utilisation offshore	•
Performances	
Rendement de repassage max. avec 25% d'humidité résiduelle en kg/h	113,0
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	Écran tactile
Écran tactile (option)	Touch-Display PRI
Réglage du programme	Réglage de paramètres de programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,4
Température réglable	En continu
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50-60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	22,90
Raccordement total en kW	23,50
Protection par fusible en A	50
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1110
Dimensions extérieures, largeur en mm	2759
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1441
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1388
Cote extérieure, largeur brute en mm	2866
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1096
Poids net en kg	357
Poids brut en kg	436
Charge au sol maximale en N/m ²	3502
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	56 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	13,70
Équipement	
Table de sortie EasyFold brevetée	•
Rallonge de table de sortie (option)	•

PRI 421 [EL STW]

Repasseuse, électrique

avec commande ultra-moderne et garniture laine d'acier.



Code EAN: 4002516366003 / Numéro de matériel: 11606810 /

Ancien Numéro de matériel: 53421101EU

Presse HPC	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Barre de commande au pied FlexControl	•
Table d'introduction	•
Décolleur	•
Bac à linge	•
Retour avant du linge (option)	•
Capot (option)	•
Programme favori	•
Détection d'insertion erronée	•
Suspension à air	•
Fonction Pause	•
Haute pression d'appui	•
Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Kit d'entretien APRI 319 pour la presse fourni	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
VDE	•
CE	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•