


## PRI 418 [EL LAM IB RF]

Repasseuse, électrique

avec garniture à lamelles, des bandes d'engagement et un retour avant du linge.



- Puissance 104.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 365 mm, largeur de travail 1750 mm
- Résultats Finish exceptionnels grâce à la presse HPC
- Commande intuitive par écran tactile
- Sélection rapide des principaux réglages : Favoris
- Performance de repassage maximale : presse flexible

\* En cas d'humidité résiduelle de 25% – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : Le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.


Code EAN: 4002516367765 / Numéro de matériel: 11606880 / Ancien Numéro de matériel: 53418106EU

Modèle et version	
Modèle	Introduction du linge par l'avant, sortie par l'arrière
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	365
Largeur de travail en mm	1750
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Enr. type ressort à lamelles
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient pour une utilisation offshore	•
Performances	
Rendement de repassage max. avec 25% d'humidité résiduelle en kg/h	104,0
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	Écran tactile
Écran tactile (option)	Touch-Display PRI
Réglage du programme	Réglage de paramètres de programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,4
Température réglable	En continu
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50-60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	21,40
Raccordement total en kW	22,00
Protection par fusible en A	50
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1110
Dimensions extérieures, largeur en mm	2469
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1441
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1388
Cote extérieure, largeur brute en mm	2576
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1096
Poids net en kg	444
Poids brut en kg	521
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	4356
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	56 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	12,60
Équipement	
Table de sortie EasyFold brevetée	•

PRI 418 [EL LAM IB RF]

Repasseuse, électrique

avec garniture à lamelles, des bandes d'engagement et un retour avant du linge.



Code EAN: 4002516367765 / Numéro de matériel: 11606880 /

Ancien Numéro de matériel: 53418106EU

Rallonge de table de sortie (option)	•
Presse HPC	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Barre de commande au pied FlexControl	•
Table d'introduction avec engagement par bandes	•
Décolleur	•
Bac à linge	•
Retour avant du linge	•
Programme favori	•
Détection d'insertion erronée	•
Suspension à air	•
Fonction Pause	•
Haute pression d'appui	•
Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Kit d'entretien APRI 319 pour la presse fourni	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
VDE	•
CE	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•