

WSD663 WCS TDos&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Auto Dosing | Défroissage | Miele@home



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- L'option Défroissage réduit les plis, gain de temps et d'efforts jusqu'à 50%
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités\*

\* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.



Code EAN: 4002516376019 / Numéro de matériel: 11606970 / Ancien Numéro de matériel: 11SD6631B

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
<b>Modèle</b>	
Marque de produit	W1 White Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor jaune, 7 segments
<b>Performance de nettoyage</b>	
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
<b>Soin du linge</b>	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	8,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Classe d'efficacité d'essorage	B
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	219
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
Coton	•
Coton avec prélavage	•
Synthétique	•
Délicat	•

WSD663 WCS TDos&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Auto Dosing | Défroissage | Miele@home



Code EAN: 4002516376019 / Numéro de matériel: 11606970 /

Ancien Numéro de matériel: 11SD6631B

Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Imperméabilisation	•
Coton flèche	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
<b>Options de lavage</b>	
Court	•
Défroissage à la vapeur	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	89
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2
<b>Accessoires fournis</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase	•

WSD663 WCS TDos&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Auto Dosing | Défroissage | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm