

WEF 375 WPS PWash & 8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.600 tr/min | QuickPowerWash | Défroissage | Miele@home



- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes
- L'option Défroissage réduit les plis, gain de temps et d'efforts jusqu'à 50%
- Gamme exclusive CapDosing pour un large éventail de textiles et taches
- Manipulation simple par pression du doigt – DirectSensor
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home\*

\* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.



Code EAN: 4002516377047 / Numéro de matériel: 11607050 / Ancien Numéro de matériel: 11EF3756B

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
<b>Modèle</b>	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chrome
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
<b>Performance de nettoyage</b>	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage par portion CapDosing	•
<b>Soin du linge</b>	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	8,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	69
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•

WEF 375 WPS PWash & 8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.600 tr/min | QuickPowerWash | Défroissage | Miele@home



Code EAN: 4002516377047 / Numéro de matériel: 11607050 /

Ancien Numéro de matériel: 11EF3756B

<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Imperméabilisation	•
Coton flèche	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
<b>Options de lavage</b>	
Court	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour installation sous plan) en mm	600
Poids en kg	93
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
<b>Accessoires fournis</b>	
3 Caps	•
Bon d'achat pour lessive Miele	•