

PIB 100 [EL]

Centre de repassage vapeur professionnel

Avec un grand réservoir d'eau pour un long repassage et une finition parfaite.



- Longue durée de vie – conçu pour 7.500 h de fonctionnement/10 ans*
- Longue durée de repassage grâce au 4.50 l réservoir d'eau
- Housse de table haut de gamme pour des résultats impeccables
- Diffusion uniforme de la vapeur avec la semelle aérogloss brevetée**
- Montage/Démontage pratique grâce au 1-2-Lift-System

* Nos machines ont été testées de manière approfondie dans des conditions de laboratoire. Les heures de fonctionnement effectives peuvent varier en fonction de l'utilisation, de l'entretien et de la maintenance effectués de la machine.

** Brevet européen : EP 2 233 632 B1

Code EAN: 4002516387947 / Numéro de matériel: 11672990 / Ancien Numéro de matériel: 53100010EP1

Modèle et version	
Ligne	Professionnel
Coloris de la housse de repassage	Anthracite
Semelle aérogloss avec structure en nid d'abeille brevetée	•
Repassage de plusieurs couches	•
Réglage de la hauteur avec ressort à gaz min. en mm	830
Réglage de la hauteur avec ressort à gaz max. en mm	1020
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pression de vapeur en bar	4,0
Quantité de vapeur en g/min	100
Vapeur verticale	•
Vapeur à partir du niveau de température	2
Diffusion de vapeur en bar	4,0
Vapeur constante en bar	4,0
Fonctionne avec l'eau du robinet	•
Capacité du réservoir d'eau en l	4,50
Réservoir d'eau amovible	•
Le réservoir d'eau peut être rempli à tout moment	•
Heures de fonctionnement testées	7500
Commande	
Écran	1-zeiliges LC-Textdisplay
3 niveaux de repassage	3
Activation et arrêt automatique du ventilateur	•
Première mise en service guidée	•
Détartrage guidé	•
Détartrage automatique	•
Rinçage automatique	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	1N AC 220-240V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	2,15

PIB 100 [EL]

Centre de repassage vapeur professionnel

Avec un grand réservoir d'eau pour un long repassage et une finition parfaite.



Code EAN: 4002516387947 / Numéro de matériel: 11672990 /

Ancien Numéro de matériel: 53100010EP1

Puissance totale de raccordement en kW	2,20
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	970
Cote extérieure, largeur nette en mm	470
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1510
Dimension extérieure, hauteur en mm, repliée	1280
Dimension extérieure, largeur en mm, repliée	470
Dimension extérieure, profondeur en mm, repliée	402
Largeur maximale de la planche à repasser en mm	405
Longueur maximale de la planche à repasser en mm	1190
Cote extérieure, hauteur brute en mm	450,00
Cote extérieure, profondeur brute en mm	500,00
Poids net en kg	29,00
Poids brut en kg	33,30
Valeurs d'émissions	
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	7,92
Équipement	
Table de repassage active (fonctions d'aspiration et de soufflerie)	•
2e niveau de puissance du ventilateur	•
Semelle anti-adhésive disponible en option	•
1-2-Lift-System breveté	•
Roulettes qui protègent le sol	•
Table de repassage avec zone Comfort	•
Compartiment de rangement pour le fer à repasser	•
Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires	•
Fonction CoolDown (refroidissement)	•
Fonction arrêt automatique	•
Housse de table de repassage professionnelle	•
Tige guide-fil	•
Bandelette de test pour déterminer la dureté de l'eau	•
Chauffe-eau avec revêtement Diamond-Like Carbon	•
Steamer disponible en option	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	94
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•