

DG 7240

Four à vapeur encastrable

Pour une cuisson saine avec programmes automatiques et interconnexion.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Résultats excellents – technologie de vapeur DualSteam
- Réussite garantie pour chaque aliment – programmes automatiques
- Préparation simple d'un plat complet – cuisson de menus
- Appareil compatible réseau WiFi – Miele@home

Code EAN: 4002516422044 / Numéro de matériel: 11708600 / Ancien Numéro de matériel: 23724020BNE

<b>Modèle</b>	
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
<b>Modèle et design</b>	
Four à vapeur encastrable	•
VitroLine	•
<b>Avantages gustatifs</b>	
Génération de vapeur externe	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Cuisson vapeur	•
Réchauffer	•
Cuisson vapeur Eco	•
Applications spéciales	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur jusqu'à 3 niveaux simultanément	•
Cuisson de menu	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Température préconisée	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée	•
Générateur de vapeur externe	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•
Verrouillage rapide pour la grille de support	•
Grilles de support amovibles	•

DG 7240

Four à vapeur encastrable

Pour une cuisson saine avec programmes automatiques et interconnexion.



Code EAN: 4002516422044 / Numéro de matériel: 11708600 /

Ancien Numéro de matériel: 23724020BNE

Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
<b>Alimentation eau/dif. vapeur</b>	
DualSteam	•
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release	•
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	1,5
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage touches	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Enceinte de cuisson L	•
Volume de l'enceinte de cuisson en l	40
Nombre de niveaux d'enfournement	4
Charnière de porte	inf.
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	450
Hauteur de niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Dimensions (l x h x p) en mm	595 x 455 x 569
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	455
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	26,4
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	2
<b>Accessoires fournis</b>	
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plats de cuisson en inox perforés	2
Plat de cuisson vapeur en inox non perforé DGG 50 40	1
Grille de cuisson	1
Bac d'égouttage DGG 100 40	1
Détartrant en tablettes	2

DG 7240

Four à vapeur encastrable

Pour une cuisson saine avec programmes automatiques et interconnexion.



Code EAN: 4002516422044 / Numéro de matériel: 11708600 /  
Ancien Numéro de matériel: 23724020BNE

#### Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


DG 7240

Four à vapeur encastrable

Pour une cuisson saine avec programmes automatiques et interconnexion.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing