

DGM 7440

Four à vapeur avec micro-ondes

Pour une cuisson saine et un réchauffement rapide avec interconnexion.



- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats excellents – technologie de vapeur DualSteam
- Résultats rapides et réguliers du micro-ondes – Quick & Gentle
- Réussite garantie pour chaque aliment – programmes automatiques
- Combinaison vapeur et micro-ondes pour des cuissons plus courtes

Code EAN: 4002516421870 / Numéro de matériel: 11708680 / Ancien Numéro de matériel: 23744024BNE

| Modèle et design | |
|--|--------------|
| Four combiné avec micro-ondes | • |
| VitroLine | • |
| Couleur de l'appareil | Noir obsid. |
| Avantages gustatifs | |
| Quick & Gentle | • |
| Génération de vapeur externe | • |
| Cuisson de menus sans transfert de goût | • |
| Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson | • |
| Maintien au chaud | • |
| Modes de fonctionnement | |
| Décongélation | • |
| Programmes automatiques | • |
| Programmes automatiques selon pays | • |
| Cuisson vapeur | • |
| Cuisson rapide | • |
| Réchauffer | • |
| Micro-ondes | • |
| Cuisson vapeur Eco | • |
| Applications spéciales | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Écran | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| MultiLingua | • |
| Fonction Popcorn | • |
| Cuisson indépendante de la quantité | • |
| Cuisson à la vapeur jusqu'à 3 niveaux simultanément | • |
| Cuisson automatique de menus | • |
| Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson | • |
| Fonctions de Minuterie | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Affichage de la date | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Programmation du début du temps de cuisson | • |
| Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
| Programmation du temps de cuisson | • |
| Affichage de la température réelle | • |
| Affichage de la température de consigne | • |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |
| Température préconisée | • |
| Quick micro-ondes | • |
| Programmes personnalisés | • |
| Réglages individuels | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,5 |
| Consommation en mode veille en W | 1,0 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 2,0 |

DGM 7440

Four à vapeur avec micro-ondes

Pour une cuisson saine et un réchauffement rapide avec interconnexion.



Code EAN: 4002516421870 / Numéro de matériel: 11708680 /

Ancien Numéro de matériel: 23744024BNE

| | |
|---|-------------|
| Durée avant passage automatique en mode veille en min | 20 |
| Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
| Durée avant passage automatique en mode arrêt en min | 20 |
| Confort d'entretien | |
| Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée | • |
| Générateur de vapeur externe | • |
| Résistances de sole pour réduire la condensation | • |
| Programmes d'entretien | • |
| Programme d'entretien Trempage | • |
| Verrouillage rapide pour la grille de support | • |
| Grilles de support amovibles | • |
| Détartrage | • |
| Porte CleanGlass | • |
| Technologie de production de vapeur et d'alimentation en eau | |
| DualSteam | • |
| Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release | • |
| Réservoir d'eau fraîche, volume en l | 1,5 |
| Sécurité | |
| Système de refroidissement avec porte froide | • |
| Arrêt de sécurité | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Système de refroidissement des vapeurs | • |
| Verrouillage touches | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Enceinte de cuisson L | • |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l | 40 |
| Nombre de niveaux d'enfournement | 4 |
| Charnière de porte | inf. |
| Éclairage de l'enceinte de cuisson | 2 spots LED |
| Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C | 40 |
| Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C | 100 |
| Puissance micro-ondes à commande électronique | • |
| Niveaux de puissances du four à micro-ondes en W | |
| Largeur de niche min. en mm | 560 |
| Largeur de niche max. en mm | 568 |
| Hauteur de niche min. en mm | 450 |
| Hauteur de niche max. en mm | 452 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur de l'appareil en mm | 595 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 455 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 569 |
| Poids en kg | 30,6 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,30 |
| Tension en V | 230 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Nombre de phases | 1 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Câble d'alimentation avec connecteur réseau | • |

DGM 7440

Four à vapeur avec micro-ondes

Pour une cuisson saine et un réchauffement rapide avec interconnexion.



Code EAN: 4002516421870 / Numéro de matériel: 11708680 /
Ancien Numéro de matériel: 23744024BNE

| | |
|--|-------------------|
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
| Remplacer l'ampoule | Service clientèle |
| Accessoires fournis | |
| Grilles de support amovibles (paire) | 1 |
| Plats de cuisson en inox perforés | 2 |
| Plats de cuisson en inox non perforés, hauteur 40 mm | 1 |
| Grille de cuisson | 1 |
| Plat en verre | 1 |
| Détartrant en tablettes | 2 |

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portuguais,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGM 7440

Four à vapeur avec micro-ondes

Pour une cuisson saine et un réchauffement rapide avec interconnexion.

