

Scout RX3 Home Vision HD

Aspirateur robot

avec transmission d'images en direct et durée de fonctionnement 170 minutes.



- Excellente absorption de la poussière avec Quattro Cleaning Power
- Nettoyage systématique avec la navigation intelligente 3D
- Commande aisée grâce à l'App Miele Scout
- Vérifier que tout va bien à la maison avec Home Vision HD
- Grande autonomie de la batterie* – 170 min non-stop
- Meubles protégés grâce à la technologie de protection des meubles

* mesuré en mode de nettoyage Silent dans un environnement standard selon la norme CEI 62929:2014

Code EAN: 4002516403890 / Numéro de matériel: 11713550 / Ancien Numéro de matériel: 41PQL030EU

Modèle	
Aspirateur robot	•
Marque de produit	Scout RX3
Type de produit	SPQL0
Modèle et design	
Coloris	Cuivre (PF)
Nettoyage	
Système de nettoyage	Quattro Cleaning Power
Navigation	
Système de navigation	Navigation intelligente 3D
Nettoyage facile des angles	•
Autonomie non-stop	•
Technologie de protection des meubles	•
Puissance au m ²	140
Autonomie en min.	170
Temps de charge en min.	240
Hauteur de tapis possible en mm	17
Confort d'utilisation	
Programmes de nettoyage	4
Mode Auto	•
Mode Zone restreinte	•
Mode Turbo	•
Mode Silent	•
Nettoyage manuel	•
Programmation du minuteur	individuel, quotidien
Écran tactile	•
Application	
MobileControl	•
Home Mapping	•
Home Vision	•
Mobilité	
Forme plate	85
Système de filtre	
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean Plus
Volume du bac à poussière en l	0,4
Caractéristiques techniques	
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	5200
Volume en dB	71,0
Largeur en mm	354
Hauteur en mm	85
Poids en kg	3,2
Accessoires fournis	
Filtre	Filtre AirClean Plus
Télécommande	•
Station de charge	•
Adaptateur	•
Brosse de nettoyage	intégré
Délimitation de zone	Bande magnétique
Filtre	1 Filter