

## Scout RX3

### Aspirateur robot

avec une efficacité de nettoyage et une commande appli optimales.



- Excellente absorption de la poussière avec Quattro Cleaning Power
- Nettoyage systématique avec la navigation intelligente 3D
- Commande aisée grâce à l'App Miele Scout
- Nettoyage précis des coins avec Corner Brush
- Grande autonomie de la batterie\* – 85 min non-stop
- Meubles protégés grâce à la technologie de protection des meubles

\* mesuré en mode de nettoyage Silent dans un environnement standard selon la norme CEI 62929:2014

Code EAN: 4002516404514 / Numéro de matériel: 11713580 / Ancien Numéro de matériel: 41PQL005EU

<b>Modèle</b>	
Aspirateur robot	•
Marque de produit	Scout RX3
Type de produit	SPQL0
<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Noir obsid.
<b>Nettoyage</b>	
Système de nettoyage	Quattro Cleaning Power
<b>Navigation</b>	
Système de navigation	Navigation intelligente 3D
Nettoyage facile des angles	•
Autonomie non-stop	•
Technologie de protection des meubles	•
Puissance au m <sup>2</sup>	70
Autonomie en min.	85
Temps de charge en min.	180
Hauteur de tapis possible en mm	17
<b>Confort d'utilisation</b>	
Programmes de nettoyage	4
Mode Auto	•
Mode Zone restreinte	•
Mode Turbo	•
Mode Silent	•
Nettoyage manuel	•
Programmation du minuteur	individuel, quotidien
Écran tactile	•
<b>Application</b>	
MobileControl	•
Home Mapping	•
<b>Mobilité</b>	
Forme plate	85
<b>Système de filtre</b>	
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean Plus
Volume du bac à poussière en l	0,4
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2600
Volume en dB	71,0
Largeur en mm	354
Hauteur en mm	85
Poids en kg	3,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Filtre	Filtre AirClean Plus
Télécommande	•
Station de charge	•
Adaptateur	•
Brosse de nettoyage	intégré
Délimitation de zone	Bande magnétique