

## PDR 518 TOP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec une commande minutée simple à régler M Select TOP.



- Volume du tambour 325.00 l, charge 13.0 kg – 18.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516408666 / Numéro de matériel: 11717840 / Ancien Numéro de matériel: 52518001EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	13,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	18,0
Volume du tambour en l	325,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	18,20
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,53
Durée de programme en min.	24
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	18,00
Raccordement total en kW	18,60
Protection par fusible en A	35
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	27,00

## PDR 518 TOP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec une commande minutée simple à régler M Select TOP.



Code EAN: 4002516408666 / Numéro de matériel: 11717840 / Ancien Numéro de matériel: 52518001EU

Raccordement total en kW	28,20
Protection par fusible en A	50
<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1400
Cote extérieure, largeur nette en mm	906
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1035
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1526
Cote extérieure, largeur brute en mm	1090
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1125
Poids net en kg	173,5
Poids brut en kg	187
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1967
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,50
<b>Équipement</b>	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz (association allemande technique et scientifique)	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•