

PDR 522 ROP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 400.00 l, charge 16.0 kg – 22.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516408789 / Numéro de matériel: 11717960 / Ancien Numéro de matériel: 52522006EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	16,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	22,0
Volume du tambour en l	400,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	21,10
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,55
Durée de programme en min.	25
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	1N AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	21,50
Raccordement total en kW	1,00

PDR 522 ROP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz
avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516408789 / Numéro de matériel: 11717960 /
Ancien Numéro de matériel: 52522006EU

Protection par fusible en A 10

Dimensions et poids du sèche-linge

Cote extérieure, hauteur nette en mm 1400

Cote extérieure, largeur nette en mm 906

Cote extérieure, profondeur nette en mm 1162

Cote extérieure, hauteur brute en mm 1526

Cote extérieure, largeur brute en mm 1090

Cote extérieure, profondeur brute en mm 1254

Poids net en kg 203,9

Poids brut en kg 218

Charge au sol maximale en N/m² 2324

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique au poste de travail 62 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 2,60

Équipement

Rotation du tambour en alternance •

Conduit d'air axial •

Filtre à peluches à grande surface filtrante •

PerfectDry •

Nervures Softlift •

AirRecycling •

Boîtier de communication •

Bouton d'arrêt d'urgence •

Accessoires indépendants de l'appareil •

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option) •

Interface optique pour l'accès SAV •

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) •

Sèche-linge Wi-Fi •

Boîtier de connexion •

Module réseau local (option) •

Capacités

Torchons, 22 g [nombre] 364

Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3

Normes, contrôles, indicateurs

CE •

VDE •

VDE-CEM •

Protection contre les projections d'eau IP X4 •

DVGW-Gaz (association allemande technique et scientifique) •

DEEE •

UKCA •

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE •