

PDR 914 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 250.00 l, charge 10.0 kg – 14.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique maximale grâce à Air Recycling Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516408796 / Numéro de matériel: 11717980 / Ancien Numéro de matériel: 52914004EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	10,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	14,0
Volume du tambour en l	250,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	13,30
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	24
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 230V 50/60HZ

PDR 914 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516408796 / Numéro de matériel: 11717980 /

Ancien Numéro de matériel: 52914004EU

Puissance de chauffage électrique en kW	13,50
Raccordement total en kW	14,10
Protection par fusible en A	35
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1400
Cote extérieure, largeur nette en mm	906
Cote extérieure, profondeur nette en mm	852
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1526
Cote extérieure, largeur brute en mm	1090
Cote extérieure, profondeur brute en mm	938
Poids net en kg	160,4
Poids brut en kg	172
Charge au sol maximale en N/m ²	1779
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	51 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	8
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	255
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	53
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	45
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	83
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	59
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•

PDR 914 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516408796 / Numéro de matériel: 11717980 /
Ancien Numéro de matériel: 52914004EU

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•