

PDR 944 [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage vapeur avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 800.00 l, charge 32.0 kg – 44.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409298 / Numéro de matériel: 11718390 / Ancien Numéro de matériel: 52944004EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	32,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	44,0
Volume du tambour en l	800,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	34,20
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,57
Durée de programme en min.	31
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Vapeur indirecte
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	40,50

PDR 944 [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage vapeur avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409298 / Numéro de matériel: 11718390 / Ancien Numéro de matériel: 52944004EU

Raccordement total en kW	1,70
Protection par fusible en A	10
<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1640
Cote extérieure, largeur nette en mm	1206
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1385
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1766
Cote extérieure, largeur brute en mm	1390
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1474
Poids net en kg	326,3
Poids brut en kg	344
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	3848
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	63 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,00
<b>Équipement</b>	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecyclingPlus	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	16
Combinaisons [nombre]	6
Survestes [nombre]	9
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	727
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	168
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	145
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	267
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	188
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•

PDR 944 [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage vapeur  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409298 / Numéro de matériel: 11718390 /  
Ancien Numéro de matériel: 52944004EU

DEEE

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•