

PDR 922 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 400.00 l, charge 16.0 kg – 22.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409366 / Numéro de matériel: 11718590 /  
Ancien Numéro de matériel: 52922003EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	16,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	22,0
Volume du tambour en l	400,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	21,70
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,53
Durée de programme en min.	25
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	1N AC 230V 50HZ

PDR 922 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz

avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409366 / Numéro de matériel: 11718590 /

Ancien Numéro de matériel: 52922003EU

Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	21,50
Raccordement total en kW	1,00
Protection par fusible en A	10
<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1400
Cote extérieure, largeur nette en mm	906
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1162
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1526
Cote extérieure, largeur brute en mm	1090
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1254
Poids net en kg	203,9
Poids brut en kg	218
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2324
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	62 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,60
<b>Équipement</b>	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	16
Combinaisons [nombre]	3
Survestes [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Torchons, 22 g [nombre]	364
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	84
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	73
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	133
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	94
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE	•

PDR 922 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516409366 / Numéro de matériel: 11718590 /  
Ancien Numéro de matériel: 52922003EU

VDE-CEM

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

DVGW-Gaz (association allemande technique et  
scientifique)

•

DEEE

•

UKCA

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•