

APCL 048
Box de communication
pour la connexion aux systèmes externes.



- Raccordement de systèmes de délestage, paiement et dosage
- Raccordement facile au lave-linge Benchmark
- Divers réglages possibles pour le dosage du liquide
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele actuels

Code EAN: 4002516410652 / Numéro de matériel: 11722060 /
Ancien Numéro de matériel: 59590048EU

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Débitmètre à hélice	•
Arrêt de la charge de pointe	•
Accessoires pour monnayeur	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	81
Cote extérieure, largeur nette en mm	254
Cote extérieure, profondeur nette en mm	229
Cote extérieure, hauteur brute en mm	135
Cote extérieure, largeur brute en mm	280
Cote extérieure, profondeur brute en mm	265
Poids net [kg]	1,83
Poids brut en kg	2,20