

## APWM 044

Pompe de dosage à membrane avec une commande de dosage.



- Convient aux lave-linge Miele Professional à partir de 12 kg
- Performance de pompe maximale et coûts de maintenance minimaux
- S'utilise idéalement avec produits chimiques Miele ProCare Tex
- S'utilise avec cannes d'aspiration pour diff. tailles de bidons
- Extensible ac sélecteur progr. et syst. d'alarme pour état vide

Code EAN: 4002516414346 / Numéro de matériel: 11731510 / Ancien Numéro de matériel: 59510044ZER

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	285
Cote extérieure, largeur nette en mm	190
Cote extérieure, profondeur nette en mm	190
Cote extérieure, hauteur brute en mm	280
Cote extérieure, largeur brute en mm	270
Cote extérieure, profondeur brute en mm	345
Poids net [kg]	2,30
Poids brut en kg	3,36