

APWM 045

Pompes de dosage à membrane

avec une commande de dosage pour deux produits liquides.



- Convient aux lave-linge Miele Professional > 12 kg
- Performance de pompe maximale et coûts de maintenance minimaux
- S'utilise idéalement avec produits chimiques Miele ProCare Tex
- S'utilise avec cannes d'aspiration pour diff. tailles de bidons
- Extensible ac sélecteur progr. et syst. d'alarme pour état vide

Code EAN: 4002516419204 / Numéro de matériel: 11732600 /
Ancien Numéro de matériel: 59510045ZER

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	285
Cote extérieure, largeur nette en mm	370
Cote extérieure, profondeur nette en mm	190
Cote extérieure, hauteur brute en mm	225
Cote extérieure, largeur brute en mm	335
Cote extérieure, profondeur brute en mm	525
Poids net [kg]	5,25
Poids brut en kg	6,07