

## APWM 048

Pompes de dosage à membrane

avec une commande de dosage pour cinq produits liquides.



- Convient aux lave-linge Miele Professional > 12 kg
- Performance de pompe maximale et coûts de maintenance minimaux
- S'utilise idéalement avec produits chimiques Miele ProCare Tex
- S'utilise avec cannes d'aspiration pour diff. tailles de bidons
- Extensible ac sélecteur progr. et syst. d'alarme pour état vide

Code EAN: 4002516419105 / Numéro de matériel: 11733330 / Ancien Numéro de matériel: 59510048ZER

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	285
Cote extérieure, largeur nette en mm	910
Cote extérieure, profondeur nette en mm	190
Cote extérieure, hauteur brute en mm	295
Cote extérieure, largeur brute en mm	395
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1100
Poids net [kg]	12,00
Poids brut en kg	13,85