

APWM 056

Canne d'aspiration

pour l'utilisation de bidons de produits de 5 l ou de 10 l.



- Convient à une utilisation avec pompes dosage Miele Professional
- Pour raccorder jusqu'à 2 lave-linge

Code EAN: 4002516589273 / Numéro de matériel: 11733600 / Ancien Numéro de matériel: 59510056D

Familie produit	
Lave-linge	•
Familie produits/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	90
Cote extérieure, largeur nette en mm	90
Cote extérieure, profondeur nette en mm	525
Cote extérieure, hauteur brute en mm	93
Cote extérieure, largeur brute en mm	95
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550

APWM 056

Canne d'aspiration

pour l'utilisation de bidons de produits de 5 l ou de 10 l.

Code EAN: 4002516589273 / Numéro de matériel: 11733600 /

Ancien Numéro de matériel: 59510056D

Poids net [kg]

0,42

Poids brut en kg

0,56

