

PRI 210 [EL STW AB]
Repasseuse, électrique
avec commande moderne et hauteur de travail flexible.



- Puissance 30.0 kg/h*, diamètre du cylindre 210 mm, largeur de travail 1000 mm
- Ergonomie optimale : réglable en hauteur et socle en option
- Commande intuitive par écran tactile
- Sélection rapide des principaux réglages : Favoris
- Performance de repassage maximale : presse flexible

* 15 % d'humidité résiduelle – Données de rendement selon la norme DIN 11 902 :
La meilleure performance de repassage objectivement atteignable varie selon divers facteurs tels que le type de linge, l'expérience de l'utilisateur, etc.

Code EAN: 4002516422174 / Numéro de matériel: 11741230 / Ancien Numéro de matériel: 53210001EU

Modèle et version	
Modèle	Introduction et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	210
Largeur de travail en mm	1000
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Laine d'acier élastique
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient pour une utilisation offshore	•
Adapté à une utilisation en mer	•
Convient aux campings	•
Convient aux particuliers	•
Performances	
Rendement de repassage max. avec 15% d'humidité résiduelle en kg/h	30,0
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	Écran tactile
Écran tactile (option)	Touch-Display PRI
Réglage du programme	Réglage de paramètres de programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,0
Température réglable	En continu
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 230V 50-60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	4,50
Raccordement total en kW	5,00
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1032
Dimensions extérieures, largeur en mm	1579
Dimensions extérieures, profondeur en mm	476
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1374
Cote extérieure, largeur brute en mm	1763
Cote extérieure, profondeur brute en mm	660
Poids net en kg	122
Poids brut en kg	136
Charge au sol maximale en N	1220

PRI 210 [EL STW AB]
 Repasseuse, électrique
 avec commande moderne et hauteur de travail flexible.



Code EAN: 4002516422174 / Numéro de matériel: 11741230 /
 Ancien Numéro de matériel: 53210001EU

Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,50
Équipement	
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Barre de commande au pied FlexControl	•
Tringle repose-linge	•
Planche d'appui	•
Décolleur	•
Bac à linge (option)	•
Retour avant du linge	•
Programme favori	•
Détection d'insertion erronée	•
Suspension à air	•
Fonction Pause	•
Haute pression d'appui	•
Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse	•
Socle (option)	•
Possibilité de repassage en position assise	•
Kit d'entretien APRI 319 pour la presse fourni	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
Normes, contrôles, indicateurs	
VDE	•
CE	•
EAC	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
RCM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•