


APCL 063

Portant garde-robe

avec 4 roulettes pivotantes, roues entièrement en caoutchouc, avec frein.



- Structure d'acier entièrement démontable
- Barre de suspension chromée

Code EAN: 4002516423829 / Numéro de matériel: 11747750 /


Ancien Numéro de matériel: 59590063EU

Famille produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Repasseuses	•
Centres de repassage	•
Famille produits/accessoires	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•

APCL 063

Portant garde-robe

avec 4 roulettes pivotantes, roues entièrement en caoutchouc, avec frein.



Code EAN: 4002516423829 / Numéro de matériel: 11747750 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590063EU

PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•

APCL 063

Portant garde-robe

avec 4 roulettes pivotantes, roues entièrement en caoutchouc, avec frein.

Code EAN: 4002516423829 / Numéro de matériel: 11747750 /

Ancien Numéro de matériel: 59590063EU

PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•

APCL 063

Portant garde-robe

avec 4 roulettes pivotantes, roues entièrement en caoutchouc, avec frein.

Code EAN: 4002516423829 / Numéro de matériel: 11747750 /


Ancien Numéro de matériel: 59590063EU

PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1600
Cote extérieure, largeur nette en mm	1500
Cote extérieure, profondeur nette en mm	620
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1600
Cote extérieure, largeur brute en mm	1500
Cote extérieure, profondeur brute en mm	620

APCL 063

Portant garde-robe

avec 4 roulettes pivotantes, roues entièrement en caoutchouc, avec frein.



Code EAN: 4002516423829 / Numéro de matériel: 11747750 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590063EU

Poids net [kg]

10,00

Poids brut en kg

10,00