

KM 7684 FL

À induction, indép. de la cuisinière

en design panoramique, avec 2 espaces de cuisson PowerFlex pour plus de confort.



- Sélection intuitive grâce à rangée de chiffres – SmartSelect
- 4 zones de cuisson dont 2 zones de cuisson PowerFlex
- En 916 mm de large pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity

Code EAN: 4002516437666 / Numéro de matériel: 11753860 / Ancien Numéro de matériel: 26768470BNE

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de récipients	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
<b>1ère zone/espace de cuisson</b>	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
<b>2ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•

KM 7684 FL

À induction, indép. de la cuisinière

en design panoramique, avec 2 espaces de cuisson PowerFlex pour plus de confort.




Code EAN: 4002516437666 / Numéro de matériel: 11753860 /  
Ancien Numéro de matériel: 26768470BNE

<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	916
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	408
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	896
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	388
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	896
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	388
Poids en kg	12
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	920
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	412
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui


## KM 7684 FL

À induction, indép. de la cuisinière

en design panoramique, avec 2 espaces de cuisson PowerFlex pour plus de confort.



KM7684FL, KM7684-1FL, flush (installation drawings)



KM7684FL, KM7684-1FL, onset installation (installation drawings)