


KM 7697 FL

À induction, indép. de la cuisinière

936 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité



- Sélection intuitive grâce à rangée de chiffres – SmartSelect
- Détection intelligente des récipients – jusqu'à 6 casseroles
- Sans cadre pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Puissances variées – Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity


Code EAN: 4002516437253 / Numéro de matériel: 11754180 / Ancien Numéro de matériel: 26769770BNE

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Combinable avec SmartLine	•
Équipement zones cuisson	
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	6
1ère zone/espace de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Dimensions en mm	870x380
Puissance Booster max. en W	3300
Puissance max. en W	2600
Puissance TwinBooster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Détection intelligente de casserole	•
Aide au positionnement	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•

KM 7697 FL

À induction, indép. de la cuisinière

936 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité



Code EAN: 4002516437253 / Numéro de matériel: 11754180 /

Ancien Numéro de matériel: 26769770BNE

Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 936 x 520
Dimensions en mm (Largeur)	936
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	916
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	916
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	21
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	940
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	11,00
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60


Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----


KM 7697 FL

À induction, indép. de la cuisinière

936 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – on-set



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit