

APWM 019

Boîtier de communication avec kit d'installation
pour la connexion d'un lave-linge 12–20 kg aux systèmes externes.



- Raccordement de systèmes de délestage, paiement et dosage
- Raccordement facile au lave-linge sans configuration
- Divers réglages possibles pour le dosage du liquide
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele courants

Code EAN: 4002516429432 / Numéro de matériel: 11763230 /
Ancien Numéro de matériel: 59510019EU

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Catégorie de produit	
Débitmètre à hélice	•
Arrêt de la charge de pointe	•
Accessoires pour monnayeur	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique, Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	96
Cote extérieure, largeur nette en mm	255
Cote extérieure, profondeur nette en mm	292
Cote extérieure, hauteur brute en mm	145
Cote extérieure, largeur brute en mm	292
Cote extérieure, profondeur brute en mm	595
Poids net [kg]	3,35
Poids brut en kg	3,70