

PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, à chauffage électrique dans le design SlimLine, avec une commande de durée simple à régler.



- Volume du tambour 300.00 l, charge 12.0 kg – 15.0 kg
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Manipulation aisée – facile à nettoyer, grand filtre à peluches

Code EAN: 4002516431114 / Numéro de matériel: 11772590 / Ancien Numéro de matériel: 52830111D

Modèle et version	
Modèle	SlimLine
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:20	15,0
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	11,50
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,59
Durée de programme en min.	33
Commande	
Type de commande	Profitronic B
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	12,20-14,50
Raccordement total en kW	13,60-15,20
Protection par fusible en A	25
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1800
Cote extérieure, largeur nette en mm	711
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1089
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1810

PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, à chauffage électrique dans le design SlimLine, avec une commande de durée simple à régler.



Code EAN: 4002516431114 / Numéro de matériel: 11772590 /
Ancien Numéro de matériel: 52830111D

Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	139,0
Poids brut en kg	159
Charge au sol maximale en N	1584
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Nervures Softlift	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•