

PT 8301 SL COP [EL IGS BSK]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique en design SlimLine avec commande de durée, pour un raccordement à un monnayeur.



- Volume du tambour 300.00 l, charge 12.0 kg – 15.0 kg
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Manipulation aisée – facile à nettoyer, grand filtre à peluches

Code EAN: 4002516431275 / Numéro de matériel: 11772660 / Ancien Numéro de matériel: 52831006D

Modèle et version	
Modèle	SlimLine
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:20	15,0
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Utilisation	
Convient aux laveries	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	11,50
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,59
Durée de programme en min.	33
Commande	
Type de commande	Profitronic B COP
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	12,20-14,50
Raccordement total en kW	13,60-15,20
Protection par fusible en A	25
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1800
Cote extérieure, largeur nette en mm	711
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1089
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1810
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	139,0
Poids brut en kg	159
Charge au sol maximale en N	1584
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•

PT 8301 SL COP [EL IGS BSK]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique en design SlimLine avec commande de durée, pour un raccordement à un monnayeur.



Code EAN: 4002516431275 / Numéro de matériel: 11772660 / Ancien Numéro de matériel: 52831006D

Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Nervures Softlift	•
Socle mobile	•
Boîtier de communication	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•