

## APCL 086

Socle ouvert avec bac de récupération des peluches, 30 cm de hauteur pour filtrer les peluches et les grosses particules du bain lessiviel.



- Pour un chargement et un déchargement ergonomiques du lave-linge
- Pour raccorder le lave-linge à une évacuation murale

Code EAN: 4002516433613 / Numéro de matériel: 11776590 / Ancien Numéro de matériel: 59590086D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Gris fer
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	300
Cote extérieure, largeur nette en mm	602
Cote extérieure, profondeur nette en mm	860
Cote extérieure, hauteur brute en mm	325
Cote extérieure, largeur brute en mm	630
Cote extérieure, profondeur brute en mm	900
Poids net [kg]	23,00
Poids brut en kg	25,00