

APCL 087

Socle ouvert, hauteur 47 cm

pour un chargement et un déchargement ergonomiques du lave-linge/sèche-linge.



Code EAN: 4002516433620 / Numéro de matériel: 11776600 /
Ancien Numéro de matériel: 59590087D

Famille produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Famille produits/accessoires	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	OHNE

APCL 087

Socle ouvert, hauteur 47 cm

pour un chargement et un déchargement ergonomiques du lave-linge/sèche-linge.



Code EAN: 4002516433620 / Numéro de matériel: 11776600 /
Ancien Numéro de matériel: 59590087D

Matériau

Tôle d'acier galv.,
pulvérisée

Couleur

Gris fer

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

476

Cote extérieure, largeur nette en mm

602

Cote extérieure, profondeur nette en mm

619

Cote extérieure, hauteur brute en mm

500

Cote extérieure, largeur brute en mm

630

Cote extérieure, profondeur brute en mm

640

Poids net [kg]

24,00

Poids brut en kg

25,00