


APCL 089

Socle ouvert avec bac de récupération des peluches, 75 cm de hauteur pour filtrer les peluches et les grosses particules du bain lessiviel.



- Pour un chargement et un déchargement ergonomiques du lave-linge
- Pour raccorder le lave-linge à une évacuation murale

Code EAN: 4002516433644 / Numéro de matériel: 11776620 /
Ancien Numéro de matériel: 59590089D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 508 Mop Star 80	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox, Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Gris fer
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	756
Cote extérieure, largeur nette en mm	605
Cote extérieure, profondeur nette en mm	860
Cote extérieure, hauteur brute en mm	780
Cote extérieure, largeur brute en mm	630
Cote extérieure, profondeur brute en mm	900
Poids net [kg]	48,00
Poids brut en kg	50,00