

## PWM 916 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, robinet de soutirage, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volume du tambour 140 l, charge 16.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516434092 / Numéro de matériel: 11777910 / Ancien Numéro de matériel: 51916002EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Capacité maximale de chargement avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	16,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	16,0
Volume du tambour en l	140
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss breveté 2.0	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,20
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,14
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	5,90
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06

## PWM 916 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, robinet de soutirage, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516434092 / Numéro de matériel: 11777910 /

Ancien Numéro de matériel: 51916002EU

Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	99,2
Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	182,2
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	2,24
Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	3,21
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	49
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	94,4
Consommation d'eau du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	178,1
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,96
Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	1,33
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	43
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	92,8
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	1,60
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	91,2
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,48
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min.	53
Durée du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min.	47
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1075
Facteur g	462
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•

PWM 916 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, robinet de soutirage, M Touch Pro Plus – programmable.

Code EAN: 4002516434092 / Numéro de matériel: 11777910 /

Ancien Numéro de matériel: 51916002EU

<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	14,00
Raccordement total en kW	14,60
Protection par fusible en A	25
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	14,00
Raccordement total en kW	14,60
Protection par fusible en A	25
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1450
Cote extérieure, largeur nette en mm	962
Cote extérieure, profondeur nette en mm	835
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1585
Cote extérieure, largeur brute en mm	1090
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	337,0
Poids brut en kg	357
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	5091
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	65 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Point de prélèvement du bain lessiviel	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

PWM 916 [EL DV DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, robinet de soutirage, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516434092 / Numéro de matériel: 11777910 /

Ancien Numéro de matériel: 51916002EU

<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	92
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Récupération de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	2
Survestes [nombre]	3
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	1
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre]	355
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	82
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	71
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	130
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	91
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	160
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	105
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•