

## PDR 528 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 500.00 l, charge 20.0 kg – 28.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516443537 / Numéro de matériel: 11795780 / Ancien Numéro de matériel: 52528005EU

<b>Modèle et version</b>	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	20,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	28,0
Volume du tambour en l	500,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
<b>Utilisation</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
<b>Performances</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	25,80
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,49
Durée de programme en min.	25
Durée de vie en cycles de séchage	40000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	27,00
Raccordement total en kW	28,20
Protection par fusible en A	50
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	27,00
Raccordement total en kW	28,20

## PDR 528 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516443537 / Numéro de matériel: 11795780 / Ancien Numéro de matériel: 52528005EU

Protection par fusible en A 50

### Dimensions et poids du sèche-linge

Cote extérieure, hauteur nette en mm	1640
Cote extérieure, largeur nette en mm	1206
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1019
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1766
Cote extérieure, largeur brute en mm	1390
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1108
Poids net en kg	243,3
Poids brut en kg	258
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2799

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique au poste de travail	60 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30

### Équipement

Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•

### Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz (association allemande technique et scientifique)	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•