

PDR 928 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 500.00 l, charge 20.0 kg – 28.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516443551 / Numéro de matériel: 11795800 / Ancien Numéro de matériel: 52928006EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	20,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	28,0
Volume du tambour en l	500,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	29,60
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	23
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	1N AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	30,00

PDR 928 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516443551 / Numéro de matériel: 11795800 /
Ancien Numéro de matériel: 52928006EU

Raccordement total en kW	1,20
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1640
Cote extérieure, largeur nette en mm	1206
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1019
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1766
Cote extérieure, largeur brute en mm	1390
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1108
Poids net en kg	246,3
Poids brut en kg	261
Charge au sol maximale en N/m ²	2828
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	58 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	12
Combinaisons [nombre]	3
Survestes [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	5
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	5
Torchons, 22 g [nombre]	545
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	105
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	118
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•

PDR 928 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516443551 / Numéro de matériel: 11795800 /
Ancien Numéro de matériel: 52928006EU

DVGW-Gaz (association allemande technique et
scientifique)

DEEE

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•