

## Triflex HX2 Runner

### Aspirateur balais sans fil

### Triflex HX2 Runner avec batterie supplémentaire et électrobrosse manuelle



- Électrobrosse avec éclairage LED et détection auto du revêtement
- 99,999%\* de rétention de la poussière grâce au filtre HEPA\*
- L'aspirateur le plus puissant de Miele\*\*
- Design 3 en 1 breveté\*\*\* pour un nettoyage polyvalent
- 2 batteries Li-Ion VARTA, autonomie jusqu'à 60 minutes chacune\*\*\*\*

\* CEI 62885-4

\*\* Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (aspiration de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon CEI62885-2.

\*\*\* Brevet : DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* Pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL

Code EAN: 4002516445920 / Numéro de matériel: 11806030 / Ancien Numéro de matériel: 41OML531EU1

<b>Modèle</b>	
Aspirateur balais sans fil	•
Marque de produit	Triflex HX2
Type de produit	SOML5
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
<b>Nettoyage</b>	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Curseur de réglage à 3 niveaux
Batterie Li-Ion remplaçable	•
Fonction 3 en 1	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Puissance nominale en W	192
<b>Système de filtre</b>	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	77,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de fonctionnement au niveau MIN PowerUnit Solo	2 x 60
Durée de fonctionnement au niveau MIN avec accessoire électrique	2 x 30
Durée de fonctionnement au niveau MAX avec accessoire électrique	2 x 14
Puissance au m <sup>2</sup>	2 x 125
Temps de charge en min.	240
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	Support mural intégré
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Suceur à coussins XXL SPD 20	•
Électrobrosse Electro Compact SEB 23	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•
Batterie supplémentaire	•
Carpet Care Tool	•